

Gafas certificadas de protección láser / 1064 + Ω / Certified laser safety eyewear

Precios sin IVA ni portes para pago a 30 días o menor / Price without VAT or shipment, payment 30 days-net or less

Web castellano

Jun-24

English web

UV-Excímero (<400)	266 + 355 + 532 + 1064	VIS (400-700)	808/810	1 um (YAG, Fiber, Disc: 900-1100)	CO2
--------------------	------------------------	---------------	---------	-----------------------------------	-----

[Ir a "gafas de vidrio" / go to "glass eyewear"](#)

[Ir al catálogo de monturas / go to the catalogue of frames](#)

Plástico / Plastic

Art.	~VLT, color	EN207	Mont/Frame
19	PPL-G-P-0426-Ont 8%, brown	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>>315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+)</u> >532 – 535 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) >535 – 540 DIRM LB5 (OD 5+) >540 – 545 DIRM LB3 (OD 3+) >545 – 550 DIRM LB2 (OD 2+) >550 – 555 DIRM LB1 (OD 1+) 615 – 660 DIRM LB1 (OD 1+) >660 – 675 DIRM LB2 (OD 2+) >675 – 687 DIRM LB3 (OD 3+) >687 – 690 DIRM LB5 (OD 5+) >690 – 693 DIRM LB6 (OD 6+) >693 – 705 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) >705 – 710 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) >710 – 715 DIRM LB5 (OD 5+) >715 – 720 DIRM LB4 (OD 4+) >720 – 730 DIRM LB3 (OD 3+) >730 – 760 DIRM LB2 (OD 2+) >760 – 795 DIRM LB3 (OD 3+) >795 – 830 DIRM LB4 (OD 4+) >830 – 865 DIRM LB5 (OD 5+) >865 – 900 DIRM LB6 (OD 6+) >900 – 935 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) >935 – 950 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) <u>>950 – 1065 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+)</u> >1065 – 1082 DIRM LB6 (OD 6+) >1082 – 1092 DIRM LB5 (OD 5+) >1092 – 1100 DIRM LB4 (OD 4+) >1100 – 1115 DIRM LB3 (OD 3+) >1115 – 1130 DIRM LB2 (OD 2+) >1130 – 1160 DIRM LB1 (OD 1+)	Onto (c)
32	PPL-G-P-0273-Ont 15%, brown	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)</u> 533 – 538 DIRM LB5 (OD 5+) 539 – 542 DIRM LB4 (OD 4+) 543 – 545 DIRM LB3 (OD 3+) 546 – 550 DIRM LB2 (OD 2+) 551 – 558 DIRM LB1 (OD 1+) 622 – 648 DIRM LB1 (OD 1+) 649 – 660 DIRM LB2 (OD 2+) 661 – 696 DIRM LB3 (OD 3+) 697 – 711 DIRM LB4 (OD 4+) 712 – 719 DIRM LB5 (OD 5+) 723 – 734 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+) 735 – 770 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+) 771 – 815 DIRM LB6 (OD 6+) 816 – 825 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) 826 – 839 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) 840 – 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) <u>950 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)</u> 1081 – 1087 DIRM LB6 (OD 6+) 1088 – 1098 DIRM LB5 (OD 5+) 1099 – 1109 DIRM LB4 (OD 4+) 1110 – 1123 DIRM LB3 (OD 3+) 1124 – 1141 DIRM LB2 (OD 2+) 1142 – 1170 DIRM LB1 (OD 1+) 4785 – 5040 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) 5041 – 5150 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+) 5151 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Onto (c)
40	PPL-G-P-0278-Ont	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB10 (OD 10+)</u> 533 – 534 D LB6 + IR LB7 (OD 7+) > 534 – 536 DIR LB6 (OD 6+) > 536 – 538 DIR LB5 (OD 5+) > 538 – 541 DIR LB4 (OD 4+) > 541 – 544 DIR LB3 (OD 3+) > 544 – 548 DIR LB2 (OD 2+) > 548 – 551 DIR LB1 (OD 1+) 682 – 727 DIR LB1 (OD 1+) > 727 – 759 DIR LB2 (OD 2+) > 759 – 785 DIR LB3 (OD 3+) > 785 – 799 DIR LB4 (OD 4+) 800 – 819 DIR LB4 (OD 4+) > 819 – 851 DIR LB5 (OD 5+) > 851 – 882 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 882 – 924 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) <u>> 924 – 1070 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)</u> > 1071 – 1078 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+) > 1078 – 1080 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+) > 1080 – 1082 DIR LB6 (OD 6+) > 1082 – 1085 DIR LB5 (OD 5+) > 1085 – 1101 DIR LB4 (OD 4+) > 1101 – 1117 DIR LB3 (OD 3+) > 1117 – 1133 DIR LB2 (OD 2+) > 1133 – 1164 DIR LB1 (OD 1+) > 5140 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)	Onto (c)
41	PPL-G-P-0278-Ter		Termi
42	PPL-G-P-0278-Com		Comb
43	PUV-G-P-1044-5X7 15%, green	<u>190 -315 D LB7 IR LB4 (OD 7)</u> <u>315 -535 D LB6 IR LB8 M LB8Y (OD 8)</u> 765 -1100 DIR LB6 M LB6Y (OD 6) 780 -1095 D LB6 IR LB7 M LB7Y (OD 7) <u>790 -1090 D LB6 IR LB8 M LB8Y (OD 8)</u> 9000 -11000 DI LB4 (OD 6)	5X7 (c)

[Ir al catálogo de monturas / go to the catalogue of frames](#)

[Ir al principio de "gafas de plástico" / go to start "plastic eyewear"](#)

Vidrio / Glass

81	PPL-G-V-0240-Gla	30%, amber.	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> 800 – 820 DIR LB2 (OD 2+) > 820 – 840 DIR LB3 (OD 3+) > 840 – 860 DIR LB4 (OD 4+) > 860 – 900 DIR LB7 (OD 7+)	> 900 – 1100 DR LB8 + I LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1100 – 1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 1400 – 3000 DIR LB4 (OD 4+) 4000 – 9000 DIR LB4 (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB4 (OD 5+)	Glad (c)
82	PPL-G-V-0240-Cov		Cove (c)		
83	PPL-G-V-0262-Gla	25%, dark orange	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 518 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)</u> <u>> 518 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> 800-816 DIRM LB2 (OD 2+) >816-854 DIRM LB3 (OD 3+) >854-891 DIRM LB4 (OD 4+) >891-927 DIRM LB5 (OD 5+)	>927-1000 DIRM LB6 (OD 6+) > 1000 – 1005 DIRM LB7 (OD 7+) > 1005 – 1060 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+) > 1060 – 1400 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+) > 1400 – 9000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Glad (c)
84	PPL-G-V-0262-Cov		Cove (c)		
85	PLV-G-V-1M01-R01	25%, orange	<u>180-315 D LB10 + IR LB5 (OD10+)</u> <u>>315-532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+)</u> 808-<890 DIRM LB3 (OD3+) 890-<940 DIRM LB5 (OD5+) 940-<1000 DIRM LB6 (OD6+)	1000-<1025 DIR LB7 + M LB7Y (OD7+) 1025-1100 D LB7 + I LB9 + R LB8 + M LB8Y (OD9+) >1100-1400 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD8+) >1400-3000 DI LB4 (OD4+) >3000- 11500 D LB5 + I LB5Y (OD5+)	R01
86	PLV-G-V-1M01-R14		R14 (c)		
87	PLV-G-V-1P07-R01	15%, orange	<u>180-315 D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)</u> <u>>315-<532 D LB7 + IR LB8 + M LB9 (OD10+)</u> <u>532-540 D LB8 + IR LB9 + M LB10 (OD10+)</u> 730-<760 DIRM LB1 (OD1+) 760-<780 DIRM LB2 (OD2+) 780-<808 DIRM LB7 (OD7+)	808-860 DIRM LB8 (OD8+) >860-1025 D LB7 + IRM LB8 (OD8+) >1025-1100 D LB8 + IR LB9 + M LB10 (OD10+) >1100-1400 D LB7 + IR LB8 + M LB9 (OD10+) >1400-3500 DM LB5 + I LB5Y + R LB4 (OD5+) >3500-25000 D LB5 + I LB5Y + R LB3Y + M LB6Y (OD10+)	R01
88	PLV-G-V-1P07-R14		R14 (c)		
89	PPL-G-V-0264-Gla	30%, dark orange	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 532 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)</u> > 532 – 535 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+) > 535 – 538 DIRM LB7 (OD 7+) > 538 – 540 DIRM LB6 (OD 6+) > 541 – 550 DIRM LB5 (OD 5+) > 550 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 555 DIRM LB3 (OD 3+) > 555 – 558 DIRM LB2 (OD 2+) > 558 – 564 DIRM LB1 (OD 1+) 743 – 815 DIRM LB1 (OD 1+) > 815 – 848 DIRM LB2 (OD 2+) > 848 – 869 DIRM LB3 (OD 3+) > 869 – 892 DIRM LB4 (OD 4+)	> 892 – 899 DIRM LB5 (OD 5+) 900 – 905 DIRM LB7 (OD 7+) > 905 – 943 DIRM LB8 (OD 8+) > 943 – 1084 D LB8 + IR LB9 + M LB10 (OD 9+) > 1084 – 1094 DIRM LB8 (OD 8+) > 1094 – 1100 DIRM LB7 (OD 7+) > 1100 – 1400 DIRM LB6 (OD 6+) > 1400 – 1807 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) > 1807 – 2587 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+) > 2587 – 2713 DI LB2 + RM LB2 (OD 2+) > 2713 – 2772 DI LB3 + R LB3Y + M LB3Y (OD 3+) > 2772 – 9000 DI LB4 + R LB3Y + M LB4Y (OD 4+) 9000 – 11000 DI LB5 + R LB3Y + M LB5Y (OD 5+)	Glad (c)
90	PPL-G-V-0264-Cov		Cove (c)		
91	PPL-G-V-0266-Gla	15%, bright brown	<u>180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>> 315 – 520 D LB7+I LB8+R LB9+M LB8Y (OD 9+)</u> <u>> 520 – 532 D LB7 + IR LB8 + M LB8Y (OD 8+)</u> > 532 – 550 DIRM LB5 (OD 5+) > 550 – 553 DIRM LB4 (OD 4+) > 553 – 556 DIRM LB3 (OD 3+) > 556 – 560 DIRM LB2 (OD 2+) > 560 – 565 DIRM LB1 (OD 1+) 615 – 647 DIRM LB1 (OD 1+) > 647 – 672 DIRM LB2 (OD 2+) > 672 – 693 DIRM LB3 (OD 3+) > 693 – 711 DIRM LB4 (OD 4+) > 711 – 731 DIRM LB5 (OD 5+)	> 731 – 752 DIRM LB6 (OD 6+) > 752 – 772 DIRM LB7 (OD 7+) > 772 – 794 DIRM LB8 (OD 8+) > 794 – 1168 D LB8 + IR LB9 + M LB9Y (OD 9+) > 1168 – 1180 DIRM LB8 (OD 8+) > 1180 – 1195 DIRM LB7 (OD 7+) > 1195 – 1200 DIRM LB6 (OD 6+) > 1200 – 1218 DIRM LB6 (OD 6+) > 1218 – 1270 DIRM LB5 (OD 5+) > 1270 – 1326 DIRM LB4 (OD 4+) > 1326 – 1400 DIRM LB3 (OD 3+) 2850 – 9000 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+) > 9000 – 11000 DI LB5 (OD 5+)	Glad (c)
92	PPL-G-V-0266-Cov		Cove (c)		
93	PPL-G-V-0413-Gla	5%, orange	<u>180 – 315 D LB 10 + IR LB 4 + M LB6Y (OD 10+)</u> <u>>315 – 540 D LB7 + IR LB 9 + M LB10 (OD 10+)</u> >540 – 555 DIRM LB6 (OD 6+) >555 – 558 DIRM LB4 (OD 4+) >558 – 565 DIRM LB2 (OD 2+) >565 – 570 DIRM LB1 (OD 1+) 605 – 610 D IRM LB1 (OD 1+) >610 – 615 DIRM LB2 (OD 2+) >615 – 620 DIRM LB3 (OD 3+) >620 – 630 DIRM LB4 (OD 4+) >630 – 635 DIRM LB5 (OD 5+) >635 – 642 DIRM LB6 (OD 6+) >642 – 655 DIRM LB7 (OD 7+)	>655 – 665 D LB7 + IRM LB8 (OD 8+) >665 – 680 D LB7 + IRM LB 9 (OD 9+) >680 – 1330 D LB7 + IR LB9 + M LB10 (OD 10+) >1330 – 1375 D LB7 + IRM LB9 (OD 9+) >1375– 1400 DIRM LB7 (OD 7+) >1400 – 1644 DI LB5 + RM LB3Y (OD 5+) >1644– 1800 DI LB4 + R LB3Y + M LB2Y (OD 4+) >1800 – 2640 DI LB3 + R LB3Y + M LB2Y (OD 3+) >2640 – 2685 DI LB2 + RM LB2Y (OD 2+) >2685 – 2755 DI LB3 + R LB3Y + M LB2Y (OD 3+) >2755 – 2792 DI LB4 + R LB3Y + M LB2Y (OD 4+) >2792 – 11000 DI LB5 + RM LB3Y (OD 5+)	Glad (c)

Monturas / Frames

Los modelos con "C" permiten el uso sobre gafas de prescripción (Cubregafas)

Seleccione el filtro adecuado y compruebe las monturas disponibles. El color del filtro será el de la lente.

*The models with "C" allow the use over prescription glasses (OTG: Over The Glasses)
Select the proper filters and check available frames. The filter color will be the lens color.*

Aquí puede ver todos los [filtros de protección láser](#), certificados EN207 (o EN208 para alineamiento).

Here you can see all the available [laser protection filters](#), certified EN 207 (or EN 208 for alignment).

	<p>Glad (c)</p> <p>Cubregafas El mayor campo de visión, con frontal angulado Ajuste cómodo sin presión con almohadilla facial de goma Circulación de aire con espaciosos orificios, anti vaho Cinta elástica ajustable, fijada por rótulas</p>
	<p>Cove (C)</p> <p>Cubregafas Sellado completo por almohadilla de goma con ajuste en nariz Cómodas también si nariz pequeña Óptima ventilación, anti vaho Cinta elástica ajustable</p>
	<p>Onto (c)</p> <p>Validas sobre gafas de prescripción Patillas flexibles ajustables en longitud e inclinación Almohadillado de espuma en la frente</p>
	<p>Termi</p> <p>Patillas ajustables en longitud e inclinación Almohadilla para nariz ajustable Orificios de ventilación entre lentes y montura</p>
	<p>5X7 (c)</p> <p>Validas sobre gafas de prescripción Patillas ajustables en longitud con almohadillado de goma</p>
	<p>R14 (c)</p> <p>Cubregafas Acolchado de espuma circunferencial sobre toda la cara Circulación de aire con espaciosos orificios, anti vaho Cinta elástica ajustable</p>
	<p>R01</p> <p>Patillas ajustables en longitud e inclinación Cinta elástica opcional</p>
	<p>Comb</p> <p>Almohadillas en nariz Patillas reemplazables por banda elástica (incluida)</p>